



## Sågblad (maskinsåg), Ko-Bi3, Längd L / tänder per tum: 450/4



### Beställningsdata

Ordernummer	171550 450/4
GTIN	4045197346957
Artikelklass	16E

### Beskrivning

#### Utförande:

**KOMET Bimetall** – tandspetsar av HSS-M3 och bladrygg av fjäderstål. För hög skärkapacitet och snabb matning. Brottssäker för högsta säkerhet på arbetsplatsen.

#### OBS!:

**KOMET** HSS-sågblad: Andra utföranden, t.ex. VP 7 (7° spånvinkel, variabel tandning) och P 13 (13° spånvinkel – speciellt för rostfritt stål) på begäran med kort leveranstid.

Tandning: normal

Bredd: 38 mm

Tjocklek: 2 mm

Fastspännings-hål-Ø: 10,5 mm

### Teknisk beskrivning

Tänder per tum	4
Tjocklek	2 mm
längd L	450 mm
Fastspännings-hål-Ø	10,5 mm
Bredd	38 mm
Tandning	normal
Skärmaterial	Ko-Bi3
Produktslag	Maskinsågblad

### Användardata

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		