



Sågblad (maskinsåg) för Kasto, Bimetall, Längd L / tänder per tum: 450/10



Beställningsdata

Ordernummer	171250 450/10
GTIN	7311518322700
Artikelklass	16D

Beskrivning

Utförande:

BAHCO Bimetall – en HSS-tandlist är sammansvetsad med en elastiskt bladstomme av specialstål genom elektronstrålsvetsning i högvakuum. Det gör sågbladen extremt hårda vid tandspetsarna och de får samtidigt en **enorm elasticitet** och **mycket hög brotthållfasthet också vid stor matningshastighet**.

OBS!:

Speciellt för Kasto-maskiner (fastspänningshål- \varnothing excentriskt förskjutna från 38 mm bladbredd).

Viktigt: Användarinstruktionerna som följer med sågbladen måste noggrant följas.

Tandning: normal

Bredd: 38 mm

Tjocklek: 2 mm

Fastspännings-hål- \varnothing : 8,5 mm

Teknisk beskrivning

Bredd	38 mm
Fastspännings-hål- \varnothing	8,5 mm
Tänder per tum	10
Tjocklek	2 mm
längd L	450 mm
Tandning	normal
Skärmaterial	Bimetall
Produktslag	Maskinsågblad

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		