

Garant**RPKT 10T3MOT, HB7635, Typ: INOX**

Beställningsdata

Ordernummer	212040 INOX
GTIN	4062406390341
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:

Alla vändskärspaltor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1$ mm.

För att alla sex skären ska kunna användas får $a_p = 2,5$ mm inte överskridas.

Teknisk beskrivning

Typ	INOX
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	RPKT 10T3MOT
Sort	HB7635
Matning f_z per tand	0,15 mm
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	60 m/min	S
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		