

Garant**RPKW 1204MOT, HB7605, Typ: HART**

Beställningsdata

Ordernummer	212056 HART
GTIN	4062406390389
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:

Alla vändskärspaltor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,2$ mm.

För att alla sex skären ska kunna användas får $a_p = 3$ mm inte överskridas.

Matning f_z per tand: 0,2 mm

ISO-kod vändskär: RPKW 1204MOT

Typ: HÅRD

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	RPKW 1204MOT
Skärmaterial	VHM
Typ	HÅRD
Sort	HB7605
Matning f_z per tand	0,2 mm

Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 50 HRC	lämplig	120 m/min	H
Stål < 55 HRC	lämplig	100 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	70 m/min	H
Stål < 65 HRC	lämplig	55 m/min	H
GG(G)	lämplig	200 m/min	K
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		