

**Garant****RPKT 10T3MOT, HB7635, Typ: UNI**

## Beställningsdata

Ordernummer	212042 UNI
GTIN	4062406390358
Artikelklass	21A

## Beskrivning

### Utförande:

**Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.**

### OBS!:

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1$  mm.

För att alla sex skären ska kunna användas får  $a_p = 2,5$  mm inte överskridas.

ISO-kod vändskär: RPKT 10T3MOT

Typ: UNI

## Teknisk beskrivning

Typ	UNI
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	RPKT 10T3MOT
Sort	HB7635
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	330 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	255 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	210 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	M
GG(G)	lämplig	130 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		