



Planförsänkare ikombi utförande, Storlek/försänkar-Ø: 01/6mm



Beställningsdata

Ordernummer	156730 01/6
GTIN	4033591011656
Artikelklass	16C

Beskrivning

Utförande:

Mycket god bearbetning och perfekt spånavgång genom spiralspåren. **Går lätt att slipa om.** Försänkaren är säkrad mot vridrörelser i hållaren.

Användningsdata:

För försänkning av skruvar enligt DIN, eller **genom passande kombination av försänkare och tapp för tillverkning av försänkta hål eller icke-standardiserade försänkningar.**

OBS!:

Plattförsänkare också av HSS med TIN-beläggning som tillval samt med pålödda hårdmetallskär och med ISO-vändskärsplattor form "T" kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Sänkdiameter	6 mm
Antal skär Z	2
Skaft-Ø	7 mm
skärlängd	8 mm
Försänkingsstegvinkel	180 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	Verkstadsnorm

Invändig	ja
Produktslag	Skärinsats för försänkning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	40 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	60 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	20 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	20 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	5 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	5 m/min	M
vått maximal	lämplig		