

**Garant****Planförsänkare utan tapp, Försänkardiameter DC: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	156520 18
GTIN	4045197088024
Artikelklass	11M

**Beskrivning****Utförande:**

Flerskärig, spiralformad försänkare med hål längst fram för infästning av olika styrtappar. Tappinfästning med skruv i försänkaren.

**Användningsdata:**

Tack vare utbytbara styrtappar kan **en** försänkare användas för **flera** förborrade hål med olika storlekar.

**OBS!:**

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Måtten gäller för skruvarna DIN 912, 6912, 7984 och ISO 1207. Med motsvarande styrtappar kan en försänkare emellertid också användas för andra skruvstorlekar eller försänkingsdiametrar.

**Teknisk beskrivning**

Matning f i stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/v
För skruvstorlek	M10
Sänkdiameter	18 mm
Håldiameter a	5 mm
morsekona MK	2
totallängd L	140 mm
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 375
Skaft	Morsekona

Färgring	Utan
Produktslag	Planförsänkare

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	27 m/min	P
vått maximal	lämplig		