

Garant**"4-i-1" svarv- och borrarverktyg 1,5×D, Höger, Ø DC: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268404 18
GTIN	4062406392482
Artikelklass	21X

Beskrivning**Utförande:**

Cylindriskt skaft.

Användningsdata:

1. Plansvarvning av ändytor.
2. Borrar (för- och fullhålsborrar) – plan hålbotten.
3. Invändig längssvarvning.
4. Utvändig längssvarvning.

OBS!:

- **Välj så stora hörnradier och hållarstorlekar som möjligt.**
- **Håltolerans + 0,15 mm (vid borrarprocesser med drivet verktyg).**
- **Vid borrar utöver nominell diameter blir restmaterial stående.**
- **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrar (minst 5 bar).**

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	269028 44 (IP10; 2 Nm)
Effektiv längd L ₁	27 mm
Passande vändskär	ZCMX 09..
Skaftdiameter D _s	25 mm
Nominell Ø D	18 mm
totallängd L	135 mm
Användning	Höger
Invändig	ja

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 43

269028 43

Skruvsats förvändskär Typ 44

269028 44