

Garant**"4-i-1" svarv- och borrarverktyg 1,5×D, Höger, Ø DC: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268404 25
GTIN	4062406392499
Artikelklass	21X

Beskrivning**Utförande:**

Cylindriskt skaft.

Användningsdata:

1. Plansvarvning av ändytor.
2. Borrar (för- och fullhålsborrar) – plan hålbotten.
3. Invändig längssvarvning.
4. Utvändig längssvarvning.

OBS!:

- **Välj så stora hörnradier och hållarstorlekar som möjligt.**
- **Håltolerans + 0,15 mm (vid borrarprocesser med drivet verktyg).**
- **Vid borrar utöver nominell diameter blir restmaterial stående.**
- **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrar (minst 5 bar).**

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	269028 45 (IP20; 5 Nm)
Nominell Ø D	25 mm
Skaftdiameter D _s	32 mm
Effektiv längd L ₁	37,5 mm
Passande vändskär	ZCMX 13..
totallängd L	180 mm
Användning	Höger
Invändig	ja

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 43

269028 43

Skruvsats förvändskär Typ 45

269028 45