

Garant**"4-i-1" svarv- och borrarverktyg 1,5×D, Vänster, Ø DC: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268405 25
GTIN	4062406392611
Artikelklass	21K

Beskrivning**Utförande:**

Cylindriskt skaft.

Användningsdata:

1. Plansvarvning av ändytor.
2. Borrar (för- och fullhålsborrning) – plan hålbotten.
3. Invändig längssvarvning.
4. Utvändig längssvarvning.

OBS!:

- **Välj så stora hörnradier och hållarstorlekar som möjligt.**
- **Håltolerans + 0,15 mm (vid borrarprocesser med drivet verktyg).**
- **Vid borrar utöver nominell diameter blir restmaterial stående.**
- **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrar (minst 5 bar).**

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L ₁	37,5 mm
Nominell Ø D	25 mm
Skaftdiameter D _s	32 mm
Skrivsats förvändskär	269028 45 (IP20; 5 Nm)
Passande vändskär	ZCMX 13..
totallängd L	180 mm
Serie	"4-i-1"
Användning	Vänster

Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvåndskär Typ 43	269028 43
Skruvsats förvåndskär Typ 45	269028 45