

Garant**"5-i-1" svarv- och borrarverktyg 2,25xD, Vänster, Ø DC: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268409 18
GTIN	4062406392642
Artikelklass	21X

Beskrivning**Utförande:**

Cylindriskt skaft **med krage**.

Användningsdata:

1. Plansvarvning av ändytor.
2. Borrar (för- och fullhålsborrar) – plan hålbotten.
3. Invändig längssvarvning.
4. Utvändig längssvarvning.

OBS!:

- **Välj så stora hörnradier och hållarstorlekar som möjligt.**
- **Håltolerans + 0,15 mm (vid borrarprocesser med drivet verktyg).**
- **Vid borrar utöver nominell diameter blir restmaterial stående.**
- **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrar (minst 5 bar).**

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	25 mm
Passande vändskär	ZCMX 09..
Skruvsats förvändskär	269028 44 (IP10; 2 Nm)
Skaftlängd L_s	56 mm
Effektiv längd L_1	40,5 mm
Nominell $\varnothing D$	18 mm
$\varnothing d_2$	32 mm

Utkragningslängd L _A	53 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 44	269028 44
Skruvsats förvändskär Typ 43	269028 43