

**Hörnfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 40/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215102 40/4
GTIN	4062406393250
Artikelklass	220

Beskrivning**Utförande:**

Robust hörnfräs med flersidigt omslutande vändskärssäten för stabila bearbetningsförhållanden. Kan i kombination med vändskärspatta 215117 UNI användas som **högmatningsfräs**.

Användningsdata:

Med dubbelsidiga treskärspattor XNEX0806.. eller ensidiga treskärspattor XNEX0806..

Högmatning.**OBS!:**

GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 3,8** med klinga nr **674252 storlek 15IP**.

Teknisk beskrivning

FästhålsØ	16 mm
Skruvsats för vändskär	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
totallängd L_{tot}	40 mm
maximalt sågdjup $a_{p max}$	4 mm
Antal skär Z	4
Passande vändskär	XNEX 0806..

Skär-Ø D _c	40 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskär10 delar Typ 1	219798 1
-------------------------------------	----------