

Platt magnet med invändig gänga, Ferrit, Ø: 50mm



Beställningsdata

Ordernummer	085915 50
GTIN	5012095029953
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Skärmad platt magnet av hårdferrit med gängbussning.
- Förzinkad yta.
- Temperaturbeständig upp till max. 120 °C.

Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom skruvning.

OBS!:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

Teknisk beskrivning

Material yta	förzinkade
höjd med gänga	22 mm
Gänga	M6 mm
Gänghylsa	ja
maximal temperaturbeständighet	120 °C
höjd	10 mm
Ø	50 mm
vikt	110 g
nominell vidhäftningskraft	220 N

Material magnetkärna

Ferrit

Produktslag

Platt gripmagnet

TillbehörInskruvningskroksats med utvändig gänga10 delar Gänga
M6

085921 M6