

Garant**Sats med universalborr av hårdmetall, Antal borr: 7****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 787078 7 |
| GTIN | 4062406393311 |
| Artikelklass | 71C |

Beskrivning**Utförande:**

Universalborr med **särskilt skarp hårdmetallplatta** för exakta borrhål i olika material. Spiralspår med stor volym för **snabb bormjöls- och spåntransport**. Fäste av seghärdat specialstål.

Användningsdata:

För borring i en mängd olika material, även i ett arbetsmoment:

- **Tegel, gasbetong, lätta byggmaterial, plast.**
- **Kakel, keramik, marmor, glas.**
- **Metall och materialkombinationer i ett arbetsmoment som t.ex. vid fönstermontering eller armering i betong.**

Innehåll:

Borr nr 787070: vardera 1 st storlek 4; 5; 6; 6; 8; 8; 10

OBS!:

- **Varning: Får endast användas vid rotationsborring (utan slag)!**
- **Snabbare borring och fler borrhål per batteriladdning än med slagborrar.**

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------|-----------|
| Antal borr | 7 |
| Borr-Ø | 4 - 10 mm |
| Skärmaterial | VHM |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Användning med slag/utan slag | inte slagborring |
| Skaft | Cylindriskt skaft |
| Produktslag | Universalborr |

Tillbehör

| | |
|--|-----------|
| Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 6 mm | 787070 6 |
| Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 4 mm | 787070 4 |
| Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 10 mm | 787070 10 |
| Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 8 mm | 787070 8 |
| Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 5 mm | 787070 5 |