

Garant**Universalborr av hårdmetall, Borr-Ø: 12mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 787070 12 |
| GTIN | 4062406390907 |
| Artikelklass | 71C |

Beskrivning**Utförande:**

Universalborr med **särskilt skarp hårdmetallplatta** för exakta borrhål i olika material. Spiralspår med stor volym för **snabb bormjöls- och spåntransport**. Fäste av seghärdat specialstål.

Användningsdata:

För borring i en mängd olika material, även i ett arbetsmoment:

- **Tegel, gasbetong, lätta byggmaterial, plast.**
- **Kakel, keramik, marmor, glas.**
- **Metall och materialkombinationer i ett arbetsmoment som t.ex. vid fönstermontering eller armering i betong.**

OBS!:

- **Varning: Får endast användas vid rotationsborring (utan slag)!**
- **Snabbare borring och fler borrhål per batteriladdning än med slagborrar.**

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| totallängd | 150 mm |
| spirallängd | 85 mm |
| Borr-Ø | 12 mm |
| Skärmaterial | VHM |
| Användning med slag/utan slag | inte slagborring |
| Skaft | Cylindriskt skaft |
| Produktslag | Universalborr |

