



## Tryckluftsdrivna excenterslipmaskiner, Typ: 58436



### Beställningsdata

Ordernummer	079656 58436
GTIN	616026584365
Artikelklass	03R

### Beskrivning

#### Utförande:

Kraftfull excenterslipmaskin med sliprondell av uretankarborrband. **Bekvämt att använda** tack vare kåpa av kompositmaterial med låg vikt och ergonomiska greppytor. **Robust, tystgående** och **vibrationssnål tryckluftsdrevning** med stålcylinder, låg ljudnivå.

Dynorbital Spirit excenterslip (152 mm) för centralutsug. **Kombislip**, möjliggör **excentrisk** bearbetning för **grov- och mellanslipning**, med 5 mm lyft samt **roterande** arbete för avverkningsstark slipning. Anslutning för **externt utsug**.

#### leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

#### OBS!:

Slippappersrondell, se nr 567775 eller 567901.

Sliprondell DynaMaze med karborrband till nr 079655 och nr 079656 storlek X61V och storlek 58436 finns under nr 567872 storlek 150.

### Teknisk beskrivning

vikt	1,3 kg
typ av utsug	extern
tillverkarens beteckning	Dynalocke 152mm

stödtallrik Ø	150 mm
maximalt varvtal:	12000 min <sup>-1</sup>
maximala vibrationer enligt EN	2,67 m/s <sup>2</sup>
maximal luftförbrukning	654 l/min
bullernivå	82 dB(A)
slaglängd	5 mm
Produktslag	Excenterslip

## Tillbehör

Slippappersrondell på papper (A)Hålantall 6 + 1 Kornstorlek 320	567775 320
Slippappersrondell på papper (A)Hålantall 6 + 1 Kornstorlek 400	567775 400
Slippappersrondell på papper (A)Hålantall 6 + 1 Kornstorlek 80	567775 80
Slippappersrondell på papper (A)Hålantall 6 + 1 Kornstorlek 800	567775 800
Slippappersrondell på papper (A)Hålantall 6 + 1 Kornstorlek 60	567775 60
Slippappersrondell på papper (A)Hålantall 6 + 1 Kornstorlek 600	567775 600
Sliprondell av polyuretan med kardborrbandDynaMaze Utvändig Ø 150 mm	567872 150
Slippappersrondell på papper (A)Hålantall 6 + 1 Kornstorlek 240	567775 240
Slippappersrondell på papper (A)Hålantall 6 + 1 Kornstorlek 120	567775 120
Slippappersrondell på papper (A)Hålantall 6 + 1 Kornstorlek 180	567775 180
Slippappersrondell på papper (A)Hålantall 6 + 1 Kornstorlek 40	567775 40