



Sats med planförsänkare i kombiutförande i träställ, Storlek/skaftdim.: 0/10



Beställningsdata

Ordernummer	156700 0/10
GTIN	4033591011588
Artikelklass	16C

Beskrivning

Utförande:

Sats bestående av hållare, försänkare och styrtappar för bearbetning av de vanligaste hål-Ø.

Användningsdata:

För DIN-försänkningar, samt med passande kombination av tapp och försänkare för försänkta hål eller icke-standardiserade försänkningar.

Innehåll:

vardera 1 planförs. nr 156730: 8,5; 9,5; 10,5; 11,5; 13,5; 16,5

vardera 1 styrtapp nr 156750: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5

vardera 1 hållare nr 156720 med skaft: Ø = 10 mm

OBS!:

Kombiförsänkarsatser också av HSS med TIN-beläggning som tillval samt med pålödda hårdmetallskär och med ISO-vändskärspeltor form "T" kan levereras på förfrågan.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Antal skär Z: 2

försänkingsområde: 8,5 - 16,5 mm

Teknisk beskrivning

försänkingsområde	8,5 - 16,5 mm
-------------------	---------------

Antal skär Z	2
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Produktslag	Planförsänkare

Tillbehör

Hållare till planförsänkare i kombiutförande Storlek/
skaftdim. 0/10

156720 0/10