

**Garant****Maskin-gängtapp HSSE-PM, nitrerad + ånganlöp, M: M14****Beställningsdata**

Ordernummer	132420 M14
GTIN	4045197071590
Artikelklass	11H

**Beskrivning****Utförande:****Kraftig spiralspets. Styrdel med smörjspår, men utan spånspår.****Fördel:****Mycket stabil, optimal egenstyrning och ingen efterskärning** vid återgången.**Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	12 mm
Gängstigning	2 mm
Antal skär Z	3
Gäng-Ø	14 mm
Antal spånspår	3
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	11 mm
totallängd L	110 mm
Skaftfyrcant □	9 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Skärmaterial	HSS E PM
Gängdjup	28 mm
Gängtyp	M

gänga	M14
Beläggning	nitrerad + ånganlöp
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	skär
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Hybrid	lämplig		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	6 m/min	S
Inconel	lämplig	2 m/min	S
MMC	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		