

ALLURIS

dragkraftsdynamometer FMT-W30, mätområde: 1000N**Beställningsdata**

Ordernummer	478998 1000
GTIN	4260244681151
Artikelklass	47F

Beskrivning**Utförande:**

- **Manuell dragkraftsdynamometer med handspak för mätning av draghållfastheten hos samtliga lödfria (kontaktpressade) kabelanslutningar.**
- **Platsbesparande, halksäker och robust bordsapparat med härdad reptålig basplatta.**
- **Kräver ingen strömförsörjning och därför alltid klar att användas.**
- **Tack vare den utbytbara fästadaptern med 12 olika slitsbredder kan alla vanliga kabeltjocklekar täckas.**

Användningsdata:

Kontroll av kabelanslutningar enligt standarderna IEC, DIN, EN, BS, UL, SAE, MIL och NASA.

leveransinnehåll:

Dragkraftsdynamometer, komplett med testadapter och terminalavdragare, USB-gränssnitt och manual.

Specialtillbehör:

Olika växlingsadapterar finns tillgängliga, analysprogramvara FMT_W_Connect.

Teknisk beskrivning

Bredd	160 mm
mätområde	1000 N
höjd	75 mm

upplösning	1 N
Längd	350 mm
spårbredd testadaoter	0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm
noggrannhet	±0,5 % (±1/2 siffra)
Produktslag	Dynamometer