

**Garant****Bänkskruvstycke, backbredd: 180mm****Beställningsdata**

Ordernummer	967100 180
GTIN	4062406393267
Artikelklass	91J

**Beskrivning****Utförande:****Helt av stålsänksmide – garanterat okrossbart.****Öppnas framåt.** Med rörspännbackar under de vanliga backarna. Kraftfull CNC-bearbetad precisionsspindel med valsad gänga. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Stort, härdat städyta för riktnings- och stukningsarbeten. Dubbelt justerbar styrning.

Med räfflade, härdade spännbackar (inte utbytbara).

**Förklaringstext:**

Fallskyddsskivor

Graverad mätskala.

Styrningsinställning: Insexskruvar med mässingsbrickor – mycket lätt gång.

Kraftiga rörspännbackar.

**Fördel:**

- **T-handtag med fallskydd på båda sidorna – inget irriterande buller.**
- **Snabb öppning och stängning tack vare spindel med stor gängstigning.**
- **Utbytbart T-handtag.**
- **Graverad skala visar öppningsvidden.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

**OBS!:**

Passande höjdinställare, se nr 967520.

**Teknisk beskrivning**

rörspännbackar för rör med ytter-Ø	3/4 – 3.1/2 tum
Material	Stål, sänksmitt
spänn djup	110 mm
Öppningsriktning	öppnas framåt
vikt	27 kg
backbredd	180 mm
spännvidd	220 mm
Produktslag	Bänkskruvstycke