



## Sats med planförsänkare i kombiutförande i träställ, Storlek/skaftdim.: 1/12



### Beställningsdata

Ordernummer	156700 1/12
GTIN	4033591011601
Artikelklass	16C

### Beskrivning

#### Utförande:

Sats bestående av hållare, försänkare och styrtappar för bearbetning av de vanligaste hål-Ø.

#### Användningsdata:

**För DIN-försänkningar**, samt med passande kombination av tapp och försänkare för försänkta hål eller icke-standardiserade försänkningar.

#### Innehåll:

vardera 1 planförs. nr 156730: 14,5; 16,5; 18,5; 20,5; 22,5; 24,5

vardera 1 styrtapp nr 156750: 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15

vardera 1 hållare nr 156720 med skaft: Ø 12 mm

#### OBS!:

Kombiförsänkarsatser också av HSS med TIN-beläggning som tillval samt med pålödda hårdmetallskär och med ISO-vändskärspeltor form "T" kan levereras på förfrågan.

Invändig: ja

Antal skär Z: 3

Antal skär Z: 3

försänkingsområde: 14,5 - 24,5 mm

### Teknisk beskrivning

försänkingsområde	14,5 - 24,5 mm
-------------------	----------------

Antal skär Z	3
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Produktslag	Planförsänkare