

**Garant****Hörnfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 80/7mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 215101 80/7   |
| GTIN         | 4062406394813 |
| Artikelklass | 210           |

**Beskrivning****Utförande:**

Robust hörnfräs med flersidigt omslutande vändskärssäten för stabila bearbetningsförhållanden. Kan i kombination med vändskärspatta 215117 UNI användas som **högmättningsfräs**.

**Användningsdata:**

Med dubbelsidiga treskärspattor XNEX0806.. eller ensidiga treskärspattor XNEX0806..

**Högmätning.****OBS!:**

GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 3,8** med klinga nr **674252 storlek 15IP**.

**Teknisk beskrivning**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Skruvsats för vändskär        | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
| Antal skär Z                  | 7                       |
| totallängd $L_{tot}$          | 50 mm                   |
| maximalt sågdjup $a_{p\ max}$ | 4 mm                    |
| Skär-Ø $D_c$                  | 80 mm                   |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| FästhålsØ            | 27 mm        |
| Passande vändskär    | XNEX 0806..  |
| Skaftutförande       | med hål      |
| Inställningsvinkel κ | 90 grad      |
| Fräsanvändning       | Hörnfräsning |
| Skärdelning          | Oregelbunden |
| Invändig             | ja           |
| Verktysbyte          | PowerCard    |
| Produktslag          | Hörnfräs     |

---

## Tillbehör

Skruvsats för vändskär 10 delar Typ 1

219798 1