



Eco lettringsformverktyg universal, Skaftmått: 8mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 290036 8 |
| GTIN | 4030741290657 |
| Artikelklass | 29H |

Beskrivning

Utförande:

Kan användas konventionellt.

OBS!:

Centrumhöjden måste ställas in.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------------------------|-------------------|
| för lettrings- \emptyset d ₁ | 10; 15 mm |
| Axel | 299911 2 |
| skaftbredd | 8 mm |
| Arbetsområde | 3 - 50 mm |
| för lettringsbredd b | 4 mm |
| för lettringshål- \emptyset d ₂ | 4 mm |
| skaft höjd | 8 mm |
| Skärriktning | vänster och höger |
| för lettrad profil | RBL 1×BR |
| för lettrad profil | RAA 1×AA |
| för lettrad profil | RBR 1×BL |
| för lettrad profil | RBL 1×BR |
| för lettrad profil | RGV30° 1×GE30° |

Produktslag

Lettringsverktyg