



Eco lettringsformverktyg universal, Skaftmått: 16Xmm



Beställningsdata

Ordernummer	290036 16X
GTIN	4030741007880
Artikelklass	29H

Beskrivning

Utförande:

Kan användas konventionellt.

OBS!:

Centrumhöjden måste ställas in.

Teknisk beskrivning

skaftbredd	16 mm
skaft höjd	16 mm
för lettrings- \varnothing d ₁	20; 25 mm
Arbetsområde	8 - 200 mm
för lettringshål- \varnothing d ₂	6 mm
för lettringsbredd b	8 mm
Axel	299911 1
Skärriktning	vänster och höger
för lettrad profil	RBL 1×BR
för lettrad profil	RAA 1×AA
för lettrad profil	RBR 1×BL
för lettrad profil	RBL 1×BR
för lettrad profil	RGV30° 1×GE30°

Produktslag

Lettringsverktyg

Tillbehör

HSS-axelHSS Typ 1

299911 1

Eco lettringsverktygssats Typ 16

290050 16