



## Eco lettringsformverktyg universal, Skaftmått: 20mm



### Beställningsdata

Ordernummer	290041 20
GTIN	4030741707025
Artikelklass	29H

### Beskrivning

#### Utförande:

Kan användas konventionellt.

**Kan användas universellt som höger- och vänsterversion.**

#### OBS!:

Centrumhöjden måste ställas in.

### Teknisk beskrivning

Axel	299911 3
Arbetsområde	10 - 110 mm
för lettringsbredd b	8 mm
skaft höjd	20 mm
skaftbredd	20 mm
för lettringshål-Ø d <sub>2</sub>	6 mm
för lettrings-Ø d <sub>1</sub>	20 mm
Skärriktning	vänster och höger
för lettrad profil	RBL 2×BR
för lettrad profil	RBR 2×BL
för lettrad profil	RAA 2×AA

för lettrad profil	RAA 1×AA
för lettrad profil	RGE45° BL/BR45°
Produktslag	Lettringsverktyg

---

## Tillbehör

Eco lettringsverktygssats Typ 20	290050 20
----------------------------------	-----------