



## Eco lettringsformverktyg universal, Skaftmått: 10mm



### Beställningsdata

Ordernummer	290036 10
GTIN	4030741881053
Artikelklass	29H

### Beskrivning

#### Utförande:

Kan användas konventionellt.

#### OBS!:

Centrumhöjden måste ställas in.

### Teknisk beskrivning

skafthöjd	10 mm
för lettrings- $\varnothing$ $d_1$	10; 15 mm
Axel	299911 2
Arbetsområde	3 - 50 mm
för lettringsbredd b	4 mm
för lettringshål- $\varnothing$ $d_2$	4 mm
skaftbredd	10 mm
Skärriktning	vänster och höger
för lettrad profil	RBL 1×BR
för lettrad profil	RAA 1×AA
för lettrad profil	RBR 1×BL
för lettrad profil	RBL 1×BR
för lettrad profil	RGV30° 1×GE30°

Produktslag

Lettringsverktyg