

**Garant****Elektroniksidavbitare för järnhaltiga material, FW, totallängd: 135mm****Beställningsdata**

Ordernummer	726722 135
GTIN	4062406395025
Artikelklass	71B

**Beskrivning****Utförande:**

Professionella klipptänger med lätt klippande snitt. De båda tångdelarna är genom omsorgsfullt bearbetade hål och slipade ytor noggrant sammanfogade för att garantera ett exakt snitt.

Med returfjäder och ergonomiskt utformade handgrepp för säker och bekväm hantering. **2K-handtagshöljen** av avledande material. **ESD-lämplig.**

**Material:**

Tillverkade av precisionsstansat kolstål (C70) som värmebehandlats och försetts med en reflexfri fosfatering.

**Teknisk beskrivning**

skärlängd	8 mm
huvudbredd	13,5 mm
totallängd	135 mm
klippkapacitet koppartråd max Ø	2 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Skärfas	Liten fas
Material	Kolstål (C70)
Yta	reflektionsfritt fosfaterat
Produktnamnsattribut	FW

med retur fjäder	ja
Produktslag	Skärande tång