

Garant**Elektroniksidavbitare speciell typ för hård tråd, KW, totallängd: 135mm****Beställningsdata**

Ordernummer	726762 135
GTIN	4062406395049
Artikelklass	71B

Beskrivning**Utförande:**

Professionella klipptänger med lätt klippande snitt. De båda tångdelarna är genom omsorgsfullt bearbetade hål och slipade ytor noggrant sammanfogade för att garantera ett exakt snitt.

Med retur fjäder och ergonomiskt utformade handgrepp för säker och bekväm hantering. **2K-handtagshöljen** av avledande material. **ESD-lämplig.**

Material:

Tillverkade av precisionsstansat kolstål (C70) som värmebehandlats och försetts med en reflexfri fosfatering.

Teknisk beskrivning

huvudbredd	13 mm
skärlängd	12 mm
klippkapacitet koppartråd max Ø	1,3 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	0,4 mm
totallängd	135 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Skärfas	KW
Material	Kolstål (C70)
Yta	reflektionsfritt fosfaterat

Produktnamnsattribut	KW
med retur fjäder	ja
Produktslag	Skärande tång