

**Garant****Elektronikändavbitare, SFW, totallängd: 130mm****Beställningsdata**

Ordernummer	726922 130
GTIN	4062406395056
Artikelklass	71B

**Beskrivning****Utförande:**

Professionell klipptång med lätt klippande snitt. De båda tångdelarna är genom omsorgsfullt bearbetade hål och slipade ytor noggrant sammanfogade för att garantera ett exakt snitt. Med returfjäder och ergonomiskt utformade handgrepp för säker och bekväm hantering. **2K-handtagshöljen** av avledande material. **ESD-lämplig.**

**Material:**

Tillverkade av precisionsstansat kolstål (C70) som värmebehandlats och försetts med en reflexfri fosfatering.

**Teknisk beskrivning**

klippkapacitet koppartråd max Ø	0,6 mm
huvudbredd	10 mm
huvudlängd	10 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Skärfas	Mycket liten fas
Material	Kolstål (C70)
Yta	reflektionsfritt fosfaterat
Produktnamnsattribut	SFW
Produktslag	Skärande tång

