

Garant**Elektronikflacktång 48° vinkel, totallängd: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	727182 150
GTIN	4062406395094
Artikelklass	71B

Beskrivning**Utförande:**

De båda tångdelarna är genom omsorgsfullt bearbetade håll och slipade ytor noggrant sammanfogade. Med retur fjäder och ergonomiskt utformade handgrepp för säker och bekväm hantering. **2K-handtagshöljen** av avledande material, **ESD-lämpligt**.

Ovala/spetsiga käftar, räfflade gripytor.

Material:

Tillverkade av precisionsstansat kolstål (C70) som värmebehandlats och försetts med en reflexfri fosfatering.

Teknisk beskrivning

totallängd	150 mm
huvudbredd	13 mm
käftlängd	35 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
U-form	vinklade
backarnas utförande	oval- spetsig, invändigt räfflad
Handtag	2K-grepphylsa
Material	Kolstål (C70)
Yta	reflektionsfritt fosfaterat.

med retur fjäder

ja

Produktlag

Spetstång