

**Garant****Elektronikflacktång, totallängd: 145mm****Beställningsdata**

Ordernummer	727142 145
GTIN	4062406395070
Artikelklass	71B

**Beskrivning****Utförande:**

De båda tångdelarna är genom omsorgsfullt bearbetade hål och slipade ytor noggrant sammanfogade. Med retur fjäder och ergonomiskt utformade handgrepp för säker och bekväm hantering. **2K-handtagshöljen** av avledande material, **ESD-lämpligt**.

Flata käftar, räfflade gripytor.

**Material:**

Tillverkade av precisionsstansat kolstål (C70) som värmebehandlats och försetts med en reflexfri fosfatering.

**Teknisk beskrivning**

käftlängd	20 mm
backarnas utförande	Räfflade gripytor
huvudbredd	13 mm
totallängd	145 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
U-form	platt, invändigt räfflad
Handtag	2K-grepphylsa
Material	Kolstål (C70)
Yta	reflektionsfritt fosfaterat.

med retur fjäder	ja
Produktslag	Flackstång