

**Hörnfräs 90°, med hål, Ø D: 40/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215717 40/4
GTIN	4062406394974
Artikelklass	220

Beskrivning**Utförande:**

Hörnfräs med ojämnt avstånd mellan skären för smidig bearbetning.

Utan invändig kylning.

OBS!:

GARANT momentskruvmejsel TQ nr **211750 strl. 5,0** använd med klinga nr. **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	AP.. 16..
totallängd L_{tot}	40 mm
FästhålsØ	16 mm
Antal skär Z	4
Skär-Ø D_c	40 mm
Skrivsats förvändskär	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Skaftutförande	med hål

Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärledning	Oregelbunden
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats10 delar	219812
----------------------------	--------