



## Hörnfräs 90°, med hål, Ø D: 50/7mm



### Beställningsdata

Ordernummer	215853 50/7
GTIN	4062406396510
Artikelklass	220

### Beskrivning

#### OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

### Teknisk beskrivning

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Skrivsats förvändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	97 mm
totallängd $L_{\text{tot}}$	40 mm
Rampningslängd $L$ för $\alpha_{\max}$	44,85 mm
Skär- $\varnothing D_c$	50 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	0,32 grad
Fästhåls $\varnothing$	22 mm
Passande vändskär	AP.. 1003..

Antal skär Z	7
Ø D <sub>3</sub>	47 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Bearbetningsstrategi	MTC
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Vändskärsskruvsats10 delar	219814
----------------------------	--------