

**Hörnfräs 90°, weldon-skaft, Ø D: 16/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215803 16/2
GTIN	4062406396527
Artikelklass	220

Beskrivning**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	29 mm
Passande vändskär	AP.. 1003..
Skaftdiameter D_s h6	16 mm
Utkragningslängd L_1	37 mm
Antal skär Z	2
Rampningslängd L för α_{\max}	10,85 mm
totallängd L_{tot}	85 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	1,32 grad
Skär- $\varnothing D_c$	16 mm
Skrivsats för vändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing D_3$	13 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad

Fräsanvändning	Hörnfräsning
Bearbetningsstrategi	MTC
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats10 delar	219814
----------------------------	--------