

**Hörnfräs 90°, weldon-skaft, Ø D: 25/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215803 25/4
GTIN	4062406396541
Artikelklass	220

**Beskrivning****OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

**Teknisk beskrivning**

totallängd $L_{tot}$	105 mm
Passande vändskär	AP.. 1003..
spiralfräsning $\varnothing D_{max}$	48 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	25 mm
Skär- $\varnothing D_c$	25 mm
Antal skär Z	4
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	19,85 mm
Skrivsats för vändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	0,72 grad
spiralfräsning $\varnothing D_{min}$	47 mm
Utkragningslängd $L_1$	49 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad

Fräsanvändning	Hörnfräsning
Bearbetningsstrategi	MTC
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Vändskärsskruvsats10 delar	219814
----------------------------	--------