

**Hörnfräs 90°, weldon-skaft, Ø D: 20/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215803 20/3
GTIN	4062406396534
Artikelklass	220

Beskrivning**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	38 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	37 mm
Skaftdiameter D_s h6	20 mm
Passande vändskär	AP.. 1003..
Skär- $\varnothing D_c$	20 mm
Utkragningslängd L_1	40 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	0,96 grad
Skrivsats förvändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Rampningslängd L för α_{\max}	14,85 mm
totallängd L_{tot}	90 mm
Antal skär Z	3
$\varnothing D_3$	17 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad

Fräsanvändning	Hörnfräsning
Bearbetningsstrategi	MTC
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats10 delar	219814
----------------------------	--------