

**Hörnfräs 90°, med hål, Ø D: 40/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215853 40/6
GTIN	4062406395001
Artikelklass	220

Beskrivning**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	40 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,41 grad
Antal skär Z	6
spiralfräsning $\varnothing D_{max}$	78 mm
Skär- $\varnothing D_c$	40 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{min}$	77 mm
Skruvsats förvändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Passande vändskär	AP.. 1003..
Fästhåls \varnothing	16 mm

Rampningslängd L för α_{\max}	34,85 mm
$\varnothing D_3$	37 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Bearbetningsstrategi	MTC
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219814
-----------------------------	--------