



## Gängtapp, förlängning med HB-yta, Typ: 5L



### Beställningsdata

Ordernummer	338420 5L
GTIN	4045197812278
Artikelklass	32H

### Beskrivning

#### Utförande:

- Lång resp. extralång version.
- Förlängningens främre ände är utformad som spänntång. När den lettrade spännmuttern dras åt kläms spänntången ihop med gängtappen.
- Vridmomentet överförs via fyrkanten.
- Förlängningens bakre ände uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängningen kan sättas in i snabbbytesinsatser för gängtappar eller ER-spänntänger för gängtappar med fyrkant.

H6-skaft med weldonyta för montering även i Weldon-/krymp- eller hydraulchuckar.

#### Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergångar eller direkt på gjutväggar.

#### OBS!:

Alternativ sexkantsspänntång för fixering av gängtappen kan levereras på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

för gängskaftdiameter $d_2$	7 mm
Förlängningsstångens diameter $D_3$	8 mm
Förlängning $L_2$	70 mm
för gängans nominella diameter $d_1$ DIN 374/376	M9 – M10
för gängans nominella diameter $d_1$ DIN 371	M7
Förlängning $K_2$	6,2 mm
Förlängning $L_3$	230 mm
Produktslag	förlängningsstång

