



Gängtapp, förlängning med HB-yta, Typ: 6



Beställningsdata

Ordernummer	338420 6
GTIN	4045197812285
Artikelklass	32H

Beskrivning

Utförande:

- **Lång resp. extralång version.**
- **Förlängningens främre ände är utformad som spänntång. När den lettrade spännmuttern dras åt kläms spänntången ihop med gängtappen.**
- **Vridmomentet överförs via fyrkanten.**
- **Förlängningens bakre ände uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängningen kan sättas in i snabbbytesinsatser för gängtappar eller ER-spänntänger för gängtappar med fyrkant.**

H6-skaft med weldonyta för montering även i Weldon-/krymp- eller hydraulchuckar.

Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergångar eller direkt på gjutväggar.

OBS!:

Alternativ sexkantspänntång för fixering av gängtappen kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Förlängning L ₂	60 mm
för gängans nominella diameter d ₁ DIN 371	M8
för gängans nominella diameter d ₁ DIN 374/376	M11
Förlängning L ₃	130 mm
Förlängningsstångens diameter D ₃	8 mm
Förlängning K ₂	6,2 mm
för gängskaftdiameter d ₂	8 mm
Produktslag	förlängningsstång

