



Gängtapp, förlängning med HB-yta, Typ: 8



Beställningsdata

Ordernummer	338420 8
GTIN	4045197812421
Artikelklass	32H

Beskrivning

Utförande:

- Lång resp. extralång version.
- Förlängningens främre ände är utformad som spänntång. När den lettrade spännmuttern dras åt kläms spänntången ihop med gängtappen.
- Vridmomentet överförs via fyrkanten.
- Förlängningens bakre ände uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängningen kan sättas in i snabbbytesinsatser för gängtappar eller ER-spänntänger för gängtappar med fyrkant.

H6-skaft med weldonyta för montering även i Weldon-/krymp- eller hydraulchuckar.

Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergångar eller direkt på gjutväggar.

OBS!:

Alternativ sexkantsspänntång för fixering av gängtappen kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Förlängning K_2	8 mm
Förlängning L_3	130 mm
för gängskaftdiameter d_2	10 mm
Förlängningsstångens diameter D_3	10 mm
för gängans nominella diameter d_1 DIN 371	M10
Förlängning L_2	60 mm
Produktslag	förlängningsstång

