

Garant**Profilrumsinsats invändig Torx Plus® Ø d = 8 mm, TiN, Torx Plus®-profil:
IP10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	293015 IP10
GTIN	4062406396572
Artikelklass	29L

Beskrivning**Utförande:**

Med TiN-beläggning.

Användningsdata:

För tillverkning av profiler **i ett enda moment.**

Passar till:

Profilrumshållare nr 293020 – 293079.

OBS!:

- **Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.**
- **Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.**

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HSS
förborrningshål-Ø	2,3 mm
Torx® Tumling ytterdiameter	2,7 mm
L	2 mm
Tolerans	+ 0,005 till +0,02 mm
Profil	Torx Plus®
L ₁	18 mm

Ø d	8 mm
Beläggning	TiN
Produktslag	Spår- och profilogverktyg