

Garant**Profilrumsinsats invändig Torx Plus® Ø d = 12 mm, TiN, Torx Plus®-profil:
IP6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	293017 IP6
GTIN	4062406396725
Artikelklass	29L

Beskrivning**Utförande:**

Med TiN-beläggning.

Användningsdata:

För tillverkning av profiler **i ett enda moment.**

Passar till:

Profilrumshållare nr 293020 – 293079.

OBS!:

- **Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.**
- **Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.**

Teknisk beskrivning

förborrningshål-Ø	1,5 mm
Skärmaterial	HSS
Torx® Tumling ytterdiameter	1,7 mm
L	1,7 mm
Tolerans	+ 0,01 - +0,02 mm
Profil	Torx Plus®
L ₁	25 mm

Ø d	12 mm
Beläggning	TiN
Produktslag	Spår- och profilogverktyg