

**Garant****Profilrumsinsats invändig Torx Plus® Ø d = 12 mm, TiN, Torx Plus®-profil:  
IP15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	293017 IP15
GTIN	4062406396756
Artikelklass	29L

**Beskrivning****Utförande:**

Med TiN-beläggning.

**Användningsdata:**

För tillverkning av profiler **i ett enda moment.**

**Passar till:**

Profilrumshållare nr 293020 – 293079.

**OBS!:**

- **Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.**
- **Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.**

**Teknisk beskrivning**

förborrningshål-Ø	2,7 mm
L	3 mm
Skärmaterial	HSS
Torx® Tumling ytterdiameter	3,3 mm
Tolerans	+ 0,005 till +0,02 mm
Profil	Torx Plus®
L <sub>1</sub>	25 mm

Ø d	12 mm
Beläggning	TiN
Produktslag	Spår- och profilogverktyg