



## Gängtapp, förlängning med HB-yta, Typ: 13



### Beställningsdata

Ordernummer	338420 13
GTIN	4045197812520
Artikelklass	32H

### Beskrivning

#### Utförande:

- Lång resp. extralång version.
- Förlängningens främre ände är utformad som spänntång. När den lettrade spännmuttern dras åt kläms spänntången ihop med gängtappen.
- Vridmomentet överförs via fyrkanten.
- Förlängningens bakre ände uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängningen kan sättas in i snabbbytesinsatser för gängtappar eller ER-spänntänger för gängtappar med fyrkant.

H6-skaft med weldonyta för montering även i Weldon-/krymp- eller hydraulchuckar.

#### Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergångar eller direkt på gjutväggar.

#### OBS!:

Alternativ sexkantspänntång för fixering av gängtappen kan levereras på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

Förlängning L <sub>2</sub>	100 mm
Förlängning L <sub>3</sub>	200 mm
för gängans nominella diameter d <sub>1</sub> DIN 374/376	M22 – M24
Förlängningsstångens diameter D <sub>3</sub>	18 mm
Förlängning K <sub>2</sub>	14,5 mm
för gängskaftdiameter d <sub>2</sub>	18 mm
Produktslag	förlängningsstång

