

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260707 16/12
GTIN	4062406396824
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	20 mm
ISO-kod hållare	SSSCR/L 1616H12
Huvudängd L ₁	18 mm
Passande vändskär	SC.. 1204..
Skaftmått	16 mm
totallängd L	100 mm
Underläggsplatta	269005 9
Skruvsats för vändskär	269028 20
Vändskärsstorlek	12 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 5
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Skruvsats förvåndskär Typ 20

269028 20

Underläggsplatta Typ 9

269005 9

Skruv för underläggsplatta Typ 5

269013 5