

Garant**HM-spårfräs, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 22,5X4mm**

Beställningsdata

Ordernummer	208024 22,5X4
GTIN	4062406397104
Artikelklass	11X

Beskrivning

Utförande:

Med ny högkapacitetsbeläggning för längsta möjliga användningstid. Skär på periferin, med sicksacktandning. Sidoytorna är frislipade

OBS!:

Lämplig för fräsning av skivfjäderspår enligt DIN6888.

f_z för $a_p = 0,1 \times D$.

Efterföljande produkt till nr 208025.

Teknisk beskrivning

Typ	N
För woodruffkilar DIN 6888	4,0×9,0 mm
totallängd L	63 mm
Skär-Ø D_c	22,5 mm
Tandantal Z	10
Matning f_z i stål < 900 N/mm ²	0,035 mm
Skaftdiameter D_s	10 mm
Friställningsdiameter D_1	6 mm
Skärlängd L_c	4 mm
Beläggning	TiAlN

Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 850 D/F
Fräsprofil	m. sicksacktandning
Tolerans nom.-Ø	e8
Matningsriktning	horisontell
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfasvinkel	90 grad
Färgring	grön
Produktslag	Spårfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	70 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	67 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	65 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	63 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	40 m/min	M
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		