

Garant**HM-skrubb-pinnfräsar för T-spår, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 28X12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	208027 28X12
GTIN	4062406397289
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

Med ny högkapacitetsbeläggning för längsta möjliga användningstid. Sidoytorna är frislipade och kan därmed inte fastna i arbetsstycket. Med grov-slätprofil.

OBS!:

För fräsning av T-spår enligt DIN 650.

Kör till fullt ingrepp f_z med 50 %.

Efterföljande produkt till nr 208034.

Teknisk beskrivning

Hörnfasbredd vid 45°	0,2 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
För T-spårDIN 650	16 mm
Friställningsdiameter D_1	13 mm
totallängd L	85 mm
Matning f_z i stål < 900 N/mm ²	0,035 mm
Skär-Ø D_c	28 mm
Tandantal Z	6
Typ	NF
Skärlängd L_c	12 mm

Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 851
Fräsprofil	m. sicksacktandning
Tolerans nom.-Ø	d11
Spiralvinkel	10 grad
Matningsriktning	horisontell
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfasvinkel	45 grad
Färgring	grön
Produktslag	Spårfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	105 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	60 m/min	P
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		