

Garant**HM-vinkelfräs form D 45°, TiAlN, Ø js14 DC: 22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	208029 22
GTIN	4062406397715
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

Med ny högkapacitetsbeläggning för längsta möjliga användningstid.

Vinkeltolerans ± 8 vinkelminuter.

OBS!:

För fräsning av gejder vid verktygs- och maskintillverkning.

Efterföljande produkt till nr 208036.

Kör till fullt ingrepp f_z med 50 %.

Teknisk beskrivning

Form	D
Matning f_z i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,043 mm
Skaftdiameter D_s	12 mm
totallängd L	67 mm
Tandantal Z	8
Skärlängd L_c	6 mm
Friställningsdiameter D_1	10,2 mm
Skär-Ø D_c	22 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM

Norm	DIN 1833
Tolerans nom.-Ø	js14
Typ	N
Matningsriktning	horisontell
Skaf	DIN 6535 HB med h6
Invändig	nej
Skaf	h6
Hör	45 grad
Fär	grön
Produkt	Vinkeländ

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	105 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	60 m/min	P
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		