

Garant**HM-vinkelfräs form C 60°, TiAlN, Ø js14 DC: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	208030 32
GTIN	4062406397821
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

Med ny högkapacitetsbeläggning för längsta möjliga användningstid.

Vinkeltolerans ± 8 vinkelminuter.

OBS!:

Efterföljande produkt till nr 208037.

För fräsning av gejder vid verktygs- och maskintillverkning.

Kör till fullt ingrepp f_z med 50 %.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	32 mm
Friställningsdiameter D_1	15 mm
totallängd L	71 mm
Matning f_z i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Skärlängd L_c	12,5 mm
Tandantal Z	9
Form	C
Skaftdiameter D_s	16 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM

Norm	DIN 1833
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	js14
Matningsriktning	horisontell
Skaf	DIN 6535 HB med h6
Invändig	nej
Skaf	h6
Hör	60 grad
Fär	grön
Produkt	Vinkeländ

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	105 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	60 m/min	P
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		