

Garant**Borrstång HM, höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261112 16/11
GTIN	4062406398019
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L_1	31,4 mm
Spännhöjd L_2	15 mm
totallängd L	200 mm
Inställningsvinkel κ	142 grad
Mittförskjutning L_3	2 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
ISO-kod hållare	E16R SVJBR/L 11
Halsbredd L_4	9,5 mm
Passande vändskär	VB.. 1103..
Vändskärsstorlek	11 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	22 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	höger
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
-----------------------------	----------